

А-СS-300 – Установка отмывки



А-СS-300 – автоматическая, отдельно стоящая установка отмывки полупроводниковых пластин и подложек после операции дисковой резки.

Основные особенности установки А-СS-300

1. Максимальная скорость вращения рабочего столика 3000 об/мин
2. Размер рамок от 5” до 12“
3. Метод отмывки – в распыленной воздушнокапельной среде
4. Полный цикл отмывки, включая сушку воздухом
5. Функция отмывки струей высокого давления

Технические характеристики

Параметр	Значение
Размер рамок	5-12 “ (стандартные рамки Accretch)
Скорость вращения рабочего столика	30 – 3000 об/мин
Отмывка в распыленной воздушно-капельной среде	Чистая вода (0,3 МПа, 0,2 л/мин) Сухой воздух (0,4 МПа, 100 л/мин)
Вода для полоскания	< 0,4 МПа
Воздух для сушки	< 0,7 МПа
Электропитание	200 В, 3 ф, 50/60 Гц, 3 кВА (макс)
Сжатый воздух	0,5-0,7 МПа, 200 л/мин
Вода	0,2-0,5 МПа, 2 л/мин
Габариты (ШхГхВ)	490х650х1400 мм
Вес	160 кг